

# 16 64 125 SB

## Köpenylevlasztó-szerszám lapos és kerek kábelekhez



- Max. 12 mm széles lapos kábelekhez
- Ø 4,0 és 13,0 mm közötti minden szokásos kerek és nedvességálló kábel (z.B. NYM-kábel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> ... 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>) köpenylevlasztásához és ércsupaszításához is
- Huzalsupaszító szerkezet 0,8 / 1,5 / 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 20 / 16 / 14) keresztmetszetekhez
- Nyitórugóval és zárókilincsel
- Szűk és nehezen hozzáférhető munkahelyeken végzendő munkákhoz
- Elágazó- vagy elosztó dobozokban történő használathoz is
- Ház: műanyag, üvegszál-erősítésű



<b>Cikkszám</b>	16 64 125 SB
<b>EAN</b>	4003773076933
<b>kábeltípus</b>	Flachkabel 12 mm / Rundkabel 4 - 13 mm
<b>Kábeltípusok</b>	lapos kábel 12 mm / kör keresztmetszetű kábel Ø 4 - 13 mm
<b>Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter mm<sup>2</sup></b>	0,8 - 2,5
<b>Csupaszoló vágási méret (átmérő) Ø mm</b>	4,0 - 13,0
<b>Hossz mm</b>	125
<b>Súly, nettó g</b>	48



A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

