

74 02 200

Erő-kímélő oldalcsípőfogók



- A legkeményebb, tartós igénybevételhez
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonomiai kialakításával
- Minden huzalfajta precíziós vágása (vágóél-keménység kb. 64 HRC), a zongorahuzalt is beleértve
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett




20 % erőmegtakarítás

Az azonos hosszúságú hagyományos oldalcsípőfogókhoz képest.

Rákovácsolt csuklós tengellyel.

Cikkszám	74 02 200
EAN	4003773040309
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Alak	0
Középkemény huzal vágási méret (átmérő) Ø mm	4,2
Kemény huzal vágási méret (átmérő) Ø mm	3,0
Zongorahúr vágási méret (átmérő) Ø mm	2,5
Hossz mm	200
Súly, nettó g	304



A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

