

# 90 20 185


## Csővágó tömlőkhöz és védőcsövekhez



- A vékonyfalú műanyagcsövek (pl. műanyag-páncélcsövek) és tömlők vágásához, vászonerősítéshez is, műanyagból és gumiból  $\varnothing$  25 mm külső átmérővel is
- Nem alkalmas kábelvágáshoz
- Nyitórugóval és zárókilincsel
- Szerszámtest: műanyag, üvegszál-erősítésű
- Kés: speciális szerszámacél, olajban edzett, cserélhető



<b>Cikkszám</b>	90 20 185
<b>EAN</b>	4003773067122
<b>Fej</b>	krómozott
<b>Fogantyúk</b>	erős, üvegszállal erősített műanyagból
<b>Vágási kapacitások (átmérő) <math>\varnothing</math> mm</b>	25
<b>Vágási hossz mm mm</b>	25
<b>Hossz mm</b>	185
<b>Súly, nettó g</b>	172



Cserélhető késsel

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



### Pótalkatrészek

<b>Cikkszám</b>	<b>EAN</b>	
90 29 185	4003773067139	Pótkés 90 20 185 számára tömlőkhöz és védőcsövekhez