

# 92 28 69 ESD

## ESD-precíziós csipesz



- Krómnikkel acél: rozsdamentes, nem mágneses (18/10), nem edzhető, gyakran alkalmazott elektronikai minőség
- ESD-bevonat: káprázatmentes fekete, kb.  $10^5$  Ohm felületi ellenállással
- Csúcsok, káprázás mentes, kefélt
- Az optimális tartáshoz homályosított fogófelületek
- Króm-nikkel acél, rozsdamentes, nemmágneses
  
- Egyenes alak
- Erős csúcs
- Sima fogófelületek

<b>Cikkszám</b>	92 28 69 ESD
<b>EAN</b>	4003773054771
<b>Kivitel</b>	rozsdamentes, nem mágneses, villamosan levezető
<b>Hossz mm</b>	130
<b>Súly, nettó g</b>	20

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

