

95 05 10 SB

Villanszerelő olló



- Precíziós köszörüléssel, finom fogazással a tiszta, csúszásmentes vágás érdekében
- Vágóél kábelvágóval
- Műanyag övtáskával
- Univerzális olló villanszerelők számára
- Többkomponensű markolathüvelyek, üvegszál erősítéssel
- Rozsdamentes acél vágóélek, vágóélek keménysége 56 HRC
- Krimpelési pontokkal érvéghüvelyekhez max. 6,0 mm²-ig

Cikkszám	95 05 10 SB
EAN	4003773082125
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű markolathüvelyek, üvegszál erősítéssel
Kapacitás négyzetmilliméter mm²	6,0
Hossz mm	190
Súly, nettó g	135



A mikrofogazásnak köszönhetően nem csúszik le



Egybeépített kábelvágó



Gyors, egyszerű krimpelés



Biztonságosan elrakva, mindig kéznél van

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk