

97 53 18

KNIPEX Twistor16 Önbeállító krimpelő fogó érvéghüvelyekhez

Elfordítható krimpelő fejjel



- DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez
- Négyzetes krimpelő profil, nagy használhatósági tartomány 0,14-től 16 mm²-ig
- 360°-ban elforgatható krimpelőbetét, 8 érezhető rögzítési ponttal
- Önbeálló illeszkedés a kívánt érvéghüvely-mérethez: nincs helytelen krimpelő betét használatából vagy rossz beállításból eredő krimpelési hiba
- Twin érvéghüvelyek préselése 2 x 6 mm²-ig lehetséges
- Keskeny fej az optimális hozzáféréshez
- állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
- Kedvező áttételi viszonyok a könnyökáros mechanikának köszönhetően
- A krimpelési nyomás gyárilag pontosan be van állítva (kalibrálva), utánállítható
- Igen kényelmes kezelés a kézhez álló kivittel és csekély súllyal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

Cikkszám	97 53 18
EAN	4003773082729
Fogó	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Alkalmazás	érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter mm²	0,14 - 16,0
Fészkek száma	1
AWG	26 - 5
Hossz mm	200
Súly, nettó g	478



360°-ban elfordítható krimpelő fej a lehető legjobb hozzáférhetőséghez még szűk körülmények között is



A Twin érvéghüvelyek 2 x 6 mm²-ig átállítás nélkül préselhetők



Egyedülállóan rugalmas: az összekötők szinte minden helyzetből bevezethetők az elfordítható krimpelő fejbe



A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk