



Référence: ARK12105FSCM
Référence produit: 8561525
Description:
Remarques:

Code EAN: 6418074097019
Nombre électrique:
 Finlande:

Comprend:

Modèle

Dimensions:	Longueur	Largeur	Hauteur
mm:	305	254	127
en pouces:	12.0	10.0	5.0
Materials:			
Matériau:	Polycarbonate		
Couleur de l'embase:	RAL 7035		
Matériau des vis de couvercle:	Acier inoxydable		
Couleur du couvercle:	RAL 7035		
Matériau du joint:	Polyuréthane		
Températures:			
Température °C (en crête):	-40 ... 140 °C		
Température °C (utilisation continue):	-40 ... 80 °C		
Température °F (en crête):	-40 ... 284 °F		
Température °F (utilisation continue):	-40 ... 175 °F		
Accessoires:			
ABP1210			
ADFP1210			
ASP1210			
ASPK1210			
ASPHK12			
AMFL10			
Indice:			
Indice de protection (EN 60529): IP66/IP67			
Résistance aux Impacts (EN 62262): IK09			
Isolation électrique: Entièrement isolé			
0-halogène (DIN/VDE 0472, Part 815): 1			
Résistance aux UV: UL 508			
Auto-extinguibilité: UL 508			
Test du fil incandescent (IEC 695-2-1) °C: 960			
Classification NEMA: NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 13			
Certificats:			
Gost R			

