



Symbol: ARK864FSCM
Kod produktu: 8561417
Opis:
Uwagi:

Kod EAN: 6418074095930
:
Finland:

Zawiera:

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:	Długość	Szerokość	Wysokość	Akcesoria:
mm:	203	152	101	ALBP86
cale:	8.0	6.0	4.0	ADFP86
				ASP86
				ASPK86
				ASPHK8
				AMFL6
				Dead Front Panel w/ screws
				Aluminum Swing Panel
				Swing Panel Kit incl. Panel
				Swing Panel Kit w/o Panel
				6" Mounting Flange Set
Materials:				
Material:	Poliwegan			
Kolor podstawy:	RAL 7035			
Material szkieletu do pokrywy:	Stal nierdzewna			
Kolor pokrywy:	RAL 7035			
Material uszczelki:	Poliuretan			
Zakresy temperaturowe:				
Temp °C (krótkotrwałe):	-40 ... 140 °C			
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			
Temp °F (krótkotrwałe):	-40 ... 284 °F			
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			
Akcesoria:				
ABP86				
Wartość znamionowa:				
Stopień ochrony IP (EN 60529): IP66/IP67				
Wytrzymałość mechaniczna IK (EN 62262): IK09				
Izolacja elektryczna: Izolacja zupełna (II)				
Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1				
Odporność UV: UL 508				
Klasa palności: UL 508				
Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960				
Standard NEMA: NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 13				
Certyfikaty:				
Gost R				

