

Tilausnimike: ARK1086CHSCTM
Koodi: 8561483
Kuvaus:
Huom.:

EAN-koodi: 6418074096593
Sähkönumero:
Suomi:

Sisältää:

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:	
mm:	254	203	152	ALBP108	
tuumaa:	10.0	8.0	6.0	ADFP108	Dead Front Panel w/ screws
				ASP108	Aluminum Swing Panel
				ASPK108	Swing Panel Kit incl. Panel
				ASPHK10	Swing Panel Kit w/o Panel
				AMFL8	8" Mounting Flange Set
Materials:					
Materiaali:	Polykarbonaatti				
Pohjan väri:	RAL 7035				
Kannen ruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs				
Kannen väri:	Kirkas läpinäkyvä				
Tiivistemateriaali:	Polyuretaani				
Lämpötila-alueet:					
Lämpötila °C (lyhytkestoinen):	-40 ... 140 °C			Tiiviysluokka (EN 60529): IP66/IP67	
Lämpötila °C (jatkuva):	-40 ... 80 °C			Iskunkestävyys (EN 62262): IK09	
Lämpötila °F (lyhytkestoinen):	-40 ... 284 °F			Sähköeristys: Suojaeristetty	
Lämpötila °F (jatkuva):	-40 ... 175 °F			Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
				UV-vastustuskyky: UL 508	
				Paloluokitus: UL 508	
				Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960	
				NEMA-luokitus: NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 13	
Lisätarvikkeet:					
ABP108					

