

Tilausnimike: ARK865CHSCTM
Koodi: 8561429
Kuvaus:
Huom.:

EAN-koodi: 6418074096050
Sähkönumero:
Suomi:

Sisältää:

Mitat:	Pituus	Leveys	Korkeus	Lisätarvikkeet:
mm:	203	152	127	ALBP86
tuumaa:	8.0	6.0	5.0	ADFP86
Materials:				Dead Front Panel w/ screws
Materiaali:	Polykarbonaatti			Aluminum Swing Panel
Pohjan väri:	RAL 7035			Swing Panel Kit incl. Panel
Kannen ruuvien materiaali:	Ruostumaton teräs			Swing Panel Kit w/o Panel
Kannen väri:	Kirkas läpinäkyvä			6" Mounting Flange Set
Tiivistemateriaali:	Polyuretaani			
Lämpötila-alueet:				Luokat:
Lämpötila °C (lyhytkestoinen):	-40 ... 140 °C			Tiiviysluokka (EN 60529): IP66/IP67
Lämpötila °C (jatkuva):	-40 ... 80 °C			Iskunkestävyys (EN 62262): IK09
Lämpötila °F (lyhytkestoinen):	-40 ... 284 °F			Sähköeristys: Suojaeristetty
Lämpötila °F (jatkuva):	-40 ... 175 °F			Halogeenivapaa (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Lisätarvikkeet:				UV-vastustuskyky: UL 508
				Paloluokitus: UL 508
				Hehkulankatesti (IEC 695-2-1) °C: 960
				NEMA-luokitus: UL Type 4, 4X, 6, 6P, 12 and 13

ABP86

