

RTM 025 K

N° d'article: T0050101199



Benefits

- › Très grand nombre de géométries et de tailles: Couvre toutes les applications standard. Un seul outil pour répondre à tous les besoins opérationnels de soudage.
- › Technologie de panne active: Temps de chauffe et de refroidissement raccourcis, capteur plus proche du point de soudure, transfert thermique exceptionnel. Pas de temps d'arrêts, flux de travail continu, excellents résultats.
- › Outil numérique: Capteur d'utilisation activé par le mouvement, informations sur l'opérateur et la configuration stockées dans l'outil. Économie d'énergie, durée de vie prolongée de la pointe, liberté de mouvement établie/station de l'opérateur accrue.
- › Conception brevetée de l'unité pointe/poignée: La seule panne à souder du marché qui peut être changée sans outil. Changement 20% plus rapide que tous nos concurrents.
- › Une plateforme intelligente: Une station pour toutes les pointes et tous les outils actifs. Le système WX répond à tous les besoins opérationnels de soudage manuel, suivi y compris.

**Technical Data**

Forme de panne	Couteau
Type de panne	HM
Largeur en mm	2.5
Largeur en pouces	0.098
Épaisseur en mm	0.3
Épaisseur en pouces	0.012
Longueur mm	19
Longueur pouces	0.748
Puissance	40 W
Unité d'emballage	1