

RTP 025 K MS

Codice articolo: T0050102999



Benefits

- Breve distanza punta-impugnatura: Ridotta distanza di lavoro dai componenti. Maggiore precisione e migliore gestione degli utensili.
- Norma MIL-SPEC / IPC (versioni MS a potenziale zero): Riduce il rischio di danni a micro componenti e pezzi delicati. Eliminazione delle rilavorazioni, riduzione del costo totale di proprietà gestione.
- Tecnologia punta attiva: Tempi di riscaldamento e recupero più rapidi, sensore vicino alla giunzione da saldare, trasferimento di calore ottimizzato. Nessun tempo di inattività attesa, flusso di lavoro continuo, risultati eccellenti.
- Utensile digitale: Sensore di utilizzo attivato dal movimento, informazioni su operatore e configurazione memorizzate nell'utensile. Risparmio energetico, prolungamento della durata delle punte, flessibilità di spostamento dell'operatore dal banco o dalla stazione di lavoro.
- Design punta-impugnatura brevettato: L'unico punta saldante nel mercato che può essere cambiata velocemente, in sicurezza e senza alcun utensile. 20% più veloce nel cambio rispetto alla concorrenza
- Un'unica piattaforma intelligente: Un'unica stazione per tutti gli utensili e le punte attive. WX System soddisfa tutte le esigenze operative di saldatura manuale, inclusa la tracciabilità.



Technical Data

Forma della punta	Lama
Tipo di punta	MS
Larghezza in mm	2.5
Larghezza in pollici	0.098
Spessore in mm	0.3
Spessore in pollici	0.012
Lunghezza mm	17.3
Lunghezza pollici	0.681
Potenza	40 W
Unità d'imballaggio	1