

DXV 80 Set

N° d'article: T0051318299N



Benefits

- › Fer à souder avec 80 W, 24 V pour WT stations
- › Pour dessouder les composants SMD
- › Pour un travail vertical
- › Contrôle électronique de la température
- › Élément chauffant céramique bas voltage pour la protection de l'opérateur
- › Le manche contient le collecteur d'étain
- › Pour DX pannes à souder


Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Platines de préchauffage



Nettoyage




Pannes à souder



Technical Data

Technologie d'élément chauffant Active Tip	---
Technologie d'élément chauffant Power Response	---
Technologie d'éléments chauffants Silver Line	---
Tension	24 V
Puissance	80 W
Famille de pannes	DX
Unité d'alimentation	WDD 81V, WDD 161V, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Compatible WX	---
Plage de température °C	50 - 450
Plage de température °F	150 - 850
Temps de montée en température	65
Support de sécurité	WDH 40 (T0051515399)
Plaque reposoir de sécurité (en option)	WDH 40 (T0051515399)
Douille de panne	---
Extracteur de panne intégré	---

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE