

DSX 120

N° d'article: T0051319899N



Benefits

- > 120 W, 24 V
- > Temps de montée en température de seulement 35 secondes et fonction « set-back »



Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Platines de préchauffage



Nettoyage




Pannes à souder



Technical Data

Technologie d'élément chauffant Active Tip	---
Technologie d'élément chauffant Power Response	---
Technologie d'éléments chauffants Silver Line	---
Tension	24 V
Puissance	120 W
Famille de pannes	XDS, XDSL
Unité d'alimentation	WDD 161V, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Compatible WX	---
Plage de température °C	50 - 450
Plage de température °F	150 - 850
Temps de montée en température	35
Support de sécurité	---
Plaque reposoir de sécurité (en option)	WDH 30 (T0051515299)
Douille de panne	---
Extracteur de panne intégré	---

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE