

WXDV 120 Set

N° d'article: T0051320599N



Benefits

- > 120 W, 24 V
- > Montée en température en 35 s (100 °C- 350 °C)
- > Mise en veille
- > Indicateur Led bleue
- > Récupérateur de soudure intégré
- > Paramètres mémorisés dans le fer




Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Platines de préchauffage



Nettoyage



Pannes à souder



Technical Data

Technologie d'élément chauffant Active Tip	---
Technologie d'élément chauffant Power Response	---
Technologie d'éléments chauffants Silver Line	---
Tension	24 V
Puissance	120 W
Famille de pannes	XDS, XDSL
Unité d'alimentation	WXD 2, WXR 3
Compatible WX	on
Plage de température °C	100 - 450
Plage de température °F	200 - 850
Temps de montée en température	32
Support de sécurité	WDH 40 (T0051515399)
Plaque reposoir de sécurité (en option)	WDH 40 (T0051515399)
Douille de panne	---
Extracteur de panne intégré	---

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE