

# WXHAP 200 Set

N° d'article: T0052712099N



## Benefits

- › 200 W, 24 V
- › Plage de température 50°C - 550°C
- › Indicateur Led bleue
- › Paramètres sauvegardés dans l'outil
- › Flux d'air sans ions


Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Platines de préchauffage



Nettoyage



Pannes à souder



### Technical Data

Technologie d'élément chauffant Active Tip	---
Technologie d'élément chauffant Power Response	---
Technologie d'éléments chauffants Silver Line	---
Tension	24 V
Puissance	200 W
Famille de pannes	F, R, D, Q
Unité d'alimentation	WXA 2, WXR 3
Compatible WX	on
Plage de température °C	100 - 550
Plage de température °F	200 - 999
Temps de montée en température	---
Support de sécurité	WDH 30 (T0051515299)
Plaque reposoir de sécurité (en option)	WDH 30 (T0051515299)
Douille de panne	---
Extracteur de panne intégré	---

### Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE