

WP 80 Set

N° d'article: T0052918199N



Benefits

- > 80 W, 24 V
- > Fer à souder WP 80 de forme raccourcie
- > Support de sécurité avec réglage d'inclinaison à 4 positions


Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Platines de préchauffage



Nettoyage




Pannes à souder



Technical Data

Technologie d'élément chauffant Active Tip	---
Technologie d'élément chauffant Power Response	---
Technologie d'éléments chauffants Silver Line	on
Tension	24 V
Puissance	80 W
Famille de pannes	LT
Unité d'alimentation	PU 81, PUD 81, PUD 81i, PU WAD 101, PUD 121, PU WAD 101IG, PUD 151, WD 1, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Compatible WX	---
Plage de température °C	50 - 450
Plage de température °F	150 - 850
Temps de montée en température	10
Support de sécurité	WDH 10 (T0051512199)
Plaque reposoir de sécurité (en option)	WDH 10 (T0051512199), WDH 10T (T0051516199)
Douille de panne	T0058744845
Extracteur de panne intégré	Kit de post-équipement T0052918699 / T0052918599

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE