

WP 120

N° d'article: T0052919399N



Benefits




Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Platines de préchauffage



Nettoyage



Pannes à souder



Technical Data

Technologie d'élément chauffant Active Tip	---
Technologie d'élément chauffant Power Response	on
Technologie d'éléments chauffants Silver Line	---
Tension	24 V
Puissance	120 W
Famille de pannes	XT, XT Lame à souder
Unité d'alimentation	PUD 121, PU WAD 101IG, WD 1M, WR 2, WR 3M, WR 3ME
Compatible WX	---
Plage de température °C	50 - 450
Plage de température °F	150 - 850
Temps de montée en température	14
Support de sécurité	---
Plaque reposoir de sécurité (en option)	WDH 10 (T0051512199), WDH 10T (T0051516199)
Douille de panne	T0058763709, T0058765802
Extracteur de panne intégré	---

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE