

WXMP

N° d'article: T0052920399N



Benefits

- › Micro-fer à souder de 40 W, 12 V pour stations WX
- › Pour les travaux sous le microscope
- › Temps de montée en température extrêmement court
- › Changement de panne à souder rapide, sans outil
- › Economies d'énergie grâce à la fonction « Standby »
- › Temps de réaction optimal

Pour ce faire nous recommandons :




Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Platines de préchauffage



Nettoyage



Pannes à souder



Technical Data

Technologie d'élément chauffant Active Tip	on
Technologie d'élément chauffant Power Response	---
Technologie d'éléments chauffants Silver Line	---
Tension	12 V
Puissance	40 W (55 W with RT 11)
Famille de pannes	RT
Unité d'alimentation	---
Compatible WX	on
Plage de température °C	100 - 450
Plage de température °F	200 - 850
Temps de montée en température	3
Support de sécurité	WDH 51 (T0051517199)
Plaque reposoir de sécurité (en option)	WDH 51 (T0051517199)
Douille de panne	---
Extracteur de panne intégré	Kit de post-équipement T0052918599

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE