



- Platinas de préchauffage
- 1000 W, 230 V
- Surface chauffée 220 x 150 mm
- Plage de température 50 °C - 300 °C
- Interface RS 232, p. ex. pour le raccordement à la station à air chaud WHA 3000
- Affichage numérique pour température de consigne et température réelle
- Thermocouple K (accessoire) raccordable

WHP 1000 Platine de préchauffage

N° d'article: T0053364899N

Dimensions L x l x H (mm)	254 x 280 x 70
Dimensions L x l x H (pouces)	10 x 11 x 2.76
Poids (env.) en kg	---
Tension	230 V
Puissance	1000 W
Canaux	---
Plage de température (en fonction de l'outil) °C	---
Plage de température (en fonction de l'outil) °F	---
Précision de la température °C	---
Précision de la température °F	---
Précision de la température air chaud °C	---
Précision de la température air chaud °F	---
Stabilité en température °C	---
Stabilité en température °F	---
Douille de compensation de potentiel	---
Écran	---
Pompe à vide supplémentaire	---
Débit d'air chaud max. l/min (en fonction de l'outil)	---
Débit l/min	---
Vide max.	---
Interface	1 x RS232, 1 x Thermocouple K