



- Platine de préchauffage à infrarouge
- 200 W, 230 V
- Surface chauffée 120 x 60 mm
- Plage de température 50°C - 400°C
- Affichage numérique pour température de consigne et température réelle
- Electronique de régulation numérique
- Réflecteurs haute température à infrarouge pour un réchauffement rapide et efficace
- 2 supports cartes Easy Fix

### WHP 200 Platine de préchauffage à infrarouge

N° d'article: T0053371699N

Dimensions L x l x H (mm)	165 x 195 x 70 mm
Dimensions L x l x H (pouces)	6.5 x 7.68 x 2.76 Inch
Poids (env.) en kg	---
Tension	220 - 240 V, 50/60 Hz
Puissance	200 W
Canaux	---
Plage de température (en fonction de l'outil) °C	---
Plage de température (en fonction de l'outil) °F	---
Précision de la température °C	---
Précision de la température °F	---
Précision de la température air chaud °C	---
Précision de la température air chaud °F	---
Stabilité en température °C	---
Stabilité en température °F	---
Douille de compensation de potentiel	---
Écran	---
Pompe à vide supplémentaire	---
Débit d'air chaud max. l/min (en fonction de l'outil)	---
Débit l/min	---
Vide max.	---
Interface	---