

WX2021 STAT SOUD WXMP/WXMT 230V UK F/G



Benefits




Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des
fumées de soudage



Fers à souder



Nettoyage



Platines de préchauffage



Technical Data

| | |
|--|---|
| Dimensions L x l x H (mm) | 174 x 154 x 135 |
| Dimensions L x l x H (pouces) | 6,85 x 6,06 x 5,31 |
| Poids (env.) en kg | 3.45 |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 200 W (255 W) |
| Canaux | 2 |
| Plage de température (en fonction de l'outil) °C | 100 - 550 |
| Plage de température (en fonction de l'outil) °F | 200 - 999 |
| Précision de la température °C | ±9 |
| Précision de la température °F | ±17 |
| Stabilité en température °C | ±2 |
| Stabilité en température °F | ±4 |
| Douille de compensation de potentiel | Via douille jack 3,5 mm sur la face arrière de l'appareil |
| Écran | 255 x 128 pixel / Rétroéclairage |
| Consommation d'air l/min | --- |
| Pression de service en bar/psi | --- |
| Débit l/min | --- |
| Dépression | --- |

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE