

# WXA 2

Bloc d'alimentation 2 canaux, 200 W (255 W)  
N° d'article: T0053425699N



## Benefits

- > Bloc d'alimentation 2 canaux
- > Nécessite une alimentation en Air Comprimé


Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Fers à souder



Nettoyage



Platines de préchauffage



### Technical Data

Dimensions L x l x H (mm)	174 x 154 x 135
Dimensions L x l x H (pouces)	6,69 x 5,95 x 5,12
Poids (env.) en kg	4.0
Tension	230 V
Puissance	200 W (255 W)
Canaux	2
Plage de température (en fonction de l'outil) °C	100 - 550
Plage de température (en fonction de l'outil) °F	200 - 999
Précision de la température °C	±9
Précision de la température °F	±17
Stabilité en température °C	±2
Stabilité en température °F	±4
Douille de compensation de potentiel	Via douille jack de 3,5 mm sur la face arrière de l'appareil.
Écran	255 x 128 pixel / Rétroéclairage
Consommation d'air l/min	20
Pression de service en bar/psi	4,00 - 6,00 / 58 - 87
Débit l/min	20
Dépression	-0,6 bar

### Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE