

WXD 2020 SOLD./DESOLD. STAT. 230V UK

Station de soudage et dessoudage 2 canaux, 200 W (255 W)
N° d'article: T0053429399N



Benefits



Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Fers à souder



Nettoyage



Platines de préchauffage



Technical Data

| | |
|--|---|
| Dimensions L x l x H (mm) | 174 x 154 x 135 |
| Dimensions L x l x H (pouces) | 6, 69 x 5, 94 x 5, 12 |
| Poids (env.) en kg | 3.8 |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 200 W (255 W) |
| Canaux | 2 |
| Plage de température (en fonction de l'outil) °C | --- |
| Plage de température (en fonction de l'outil) °F | --- |
| Précision de la température °C | ±9 |
| Précision de la température °F | ±17 |
| Stabilité en température °C | ±2 |
| Stabilité en température °F | ±4 |
| Douille de compensation de potentiel | Via douille jack de 3,5 mm sur la face arrière de l'appareil. |
| Écran | 255 x 128 dots / Rétroéclairage |
| Consommation d'air l/min | 35 |
| Pression de service en bar/psi | 4,0 - 6,0 / 58 - 87 |
| Débit l/min | --- |
| Dépression | max. 55 kPA (8psi) |

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE