

# Zero Smog 4V Kit 2 Trémie

N° d'article: T0053664699N



## Benefits

- La fonction Constant Flow Control (CFC) garantit une aspiration régulée optimale à chaque poste de travail, quel que soit le nombre de postes de travail connectés
- Contrôle électronique des filtres avec alarme visuelle et sonore
- Test d'efficacité par connexion USB
- 4 rouleaux pour une mise en œuvre flexible
- Utilisable à distance via une connexion RS 232
- Niveau de bruit réduit
- 4 ensembles différents disponibles
- L'installation et l'utilisation du système d'aspiration ZS 4V sont simples. Conçu spécialement comme un système compact et centralisé, il est livré, sous forme de kit, avec un tuyau flexible, un bras d'aspiration et un système de fixation, pour une possibilité de mise en œuvre immédiate sur le poste de travail. Une soufflante puissante et sans entretien garantit une aspiration continue des fumées avec un débit maximal allant jusqu'à 230 m<sup>3</sup>/h. La fonction CFC règle automatiquement la vitesse de la soufflante afin d'optimiser la force d'aspiration en fonction des besoins et de limiter la consommation d'énergie.



Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Fers à souder



Nettoyage



Platines de préchauffage



### Technical Data

Dimensions L x l x H (mm)	345 x 325 x 505
Dimensions L x l x H (pouces)	13,58x12,79x19,88
Poids (env.) en kg	19
Tension	220 - 240 V, 50/60 Hz
Puissance	275 VA
Niveau de bruit (distance 1 m) dB(A)	< 48
Vide max.	---
Débit m³/h	230
Filtre préliminaire	Filtre préliminaire pour poussières fines classe F7
Filtre compact	Filtre à particules H13, Filtre à gaz large bande (50 % de Charbons actifs / 50 % de Chemisorb)
Capacité max.	1-4 postes de travail
Interface RS232 (télécommande)	L'interface RS232 permet de commander et de télésurveiller la totalité des fonctions de l'installation.
Interface USB	on
Compatible WX	on

### Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE