



- Accessori Pompette aspiranti
- Per bobine fino a 1000 g
- Lunghezza 95 mm, foro $\varnothing > 15$ mm
- Lunghezza 70 mm, foro $\varnothing > 12$ mm
- Lunghezza 84 mm, foro $\varnothing < 12$ mm

SD 1000 Porta bobina di lega

Codice articolo: T0051301799N

Dimensioni L x L x H (mm)	---
Dimensioni L x L x H (pollice)	---
Peso (ca) in kg	---
Tensione	---
Potenza	---
Canali	---
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	---
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	---
Precisione di temperatura °C	---
Precisione di temperatura °F	---
Precisione di temperatura aria calda °C	---
Precisione di temperatura aria calda °F	---
Stabilità di temperatura °C	---
Stabilità di temperatura °F	---
Presa per compensazione potenziale	---
Display	---
Pompa per vuoto supplementare	---
Quantità aria calda max. l/min (in funzione dell'utensile)	---
Portata l/min	---
Vuoto max.	---
Interfaccia	---