

DSX 80 Set

Codice articolo: T0051318399N



Benefits

- › Saldatore da 80 W, 24 V per stazioni WT
- › Per la rilavorazione nel settore elettronico
- › Temperatura controllata elettronicamente
- › Micro interruttore sull'impugnatura aziona la veloce pompa vuoto a spunto rapido
- › Per DX punta senza


A riguardo suggeriamo:



Estrazione fumi di saldatura



Piastre di preriscaldamento



Pulizia



Punte saldanti



Technical Data

Tecnologia radiatore Active Tip	---
Tecnologia di riscaldamento Power Response	---
Tecnologia del radiatore Silver Line	---
Tensione	24 V
Potenza	80 W
Famiglia di punte	DX
Unità di alimentazione	WDD 81V, WDD 161V, WR 2, WR 3M, WR 3ME
WX compatibile	---
Intervallo di temperatura °C	50 - 450
Intervallo di temperatura °F	150 - 850
Tempo di riscaldamento	80
Supporto di sicurezza	WDH 30 (T0051515299)
Deposito di sicurezza (optional)	WDH 30 (T0051515299)
Bussola per punta	---
Aspirazione diretta integrata	---

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE