

DSX 120

Codice articolo: T0051319899N



Benefits

- 120 W, 24 V
- Riscaldamento in soli 35 secondi, funzione set-back



A riguardo suggeriamo:



Estrazione fumi di saldatura



Piastre di preriscaldamento



Pulizia




Punte saldanti



Technical Data

Tecnologia radiatore Active Tip	---
Tecnologia di riscaldamento Power Response	---
Tecnologia del radiatore Silver Line	---
Tensione	24 V
Potenza	120 W
Famiglia di punte	XDS, XDSL
Unità di alimentazione	WDD 161V, WR 2, WR 3M, WR 3ME
WX compatibile	---
Intervallo di temperatura °C	50 - 450
Intervallo di temperatura °F	150 - 850
Tempo di riscaldamento	35
Supporto di sicurezza	---
Deposito di sicurezza (optional)	WDH 30 (T0051515299)
Bussola per punta	---
Aspirazione diretta integrata	---

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE