



- Crogiolo
- 80 W, 24 V
- Interno Ø 20 mm, profondità 25 mm
- Range temperatura 50°C - 450°C
- Collegabile a tutte le stazioni digitali Weller da 80 W
- V2A Vaschetta raccolta residui di lega saldante
- Dimensioni alloggiamento: 150 x 120 x 65 mm (Lungh. x Largh. x Alt.)
- Tempo di riscaldamento ~ 7 min (50°C - 350°C)
- Per leghe senza piombo

### WSB 80 Crogiolo

Codice articolo: T0052704099N

Dimensioni L x L x H (mm)	150 x 120 x 70
Dimensioni L x L x H (pollice)	5.91 x 4.72 x 2.76
Peso (ca) in kg	---
Tensione	24 V
Potenza	80 W
Canali	---
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	66 - 343
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	150 - 650
Precisione di temperatura °C	---
Precisione di temperatura °F	---
Precisione di temperatura aria calda °C	---
Precisione di temperatura aria calda °F	---
Stabilità di temperatura °C	---
Stabilità di temperatura °F	---
Presa per compensazione potenziale	---
Display	---
Pompa per vuoto supplementare	---
Quantità aria calda max. l/min (in funzione dell'utensile)	---
Portata l/min	---
Vuoto max.	---
Interfaccia	---