

HAP 1 Set

Codice articolo: T0052711899N



Benefits

- > 100 W, 24 V
- > Range temperatura da 50°C a 550°C
- > Flusso d'aria calda senza ioni
- > Attivazione con microinterruttore


A riguardo suggeriamo:



Estrazione fumi di saldatura



Piastre di preriscaldamento



Pulizia



Punte saldanti



Technical Data

Tecnologia radiatore Active Tip	---
Tecnologia di riscaldamento Power Response	---
Tecnologia del radiatore Silver Line	---
Tensione	24 V
Potenza	100 W
Famiglia di punte	F, R, D, Q
Unità di alimentazione	PU WAD 101, WR 2, WR 3M, WR 3ME
WX compatibile	---
Intervallo di temperatura °C	50 - 550
Intervallo di temperatura °F	150 - 999
Tempo di riscaldamento	---
Supporto di sicurezza	WDH 30 (T0051515299)
Deposito di sicurezza (optional)	WDH 30 (T0051515299)
Bussola per punta	---
Aspirazione diretta integrata	---

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE