

WXP 120

Codice articolo: T0052920199N



Benefits

- › L'utensile versatile da 120 W, 24 V per stazioni WX
- › Per applicazioni di saldatura con componenti di varie dimensioni ad elevata temperatura
- › Punta saldanti intercambiabili a basso costo
- › Massima trasmissione di calor
- › Punta saldante con posizione del sensore ottimizzata
- › Rapido tempo di ripresa della temperatura

A riguardo suggeriamo:



Estrazione fumi di saldatura



Piastre di preriscaldamento



Pulizia



Punte saldanti



Technical Data

Tecnologia radiatore Active Tip	---
Tecnologia di riscaldamento Power Response	on
Tecnologia del radiatore Silver Line	---
Tensione	24 V
Potenza	120 W
Famiglia di punte	X, XT Testa saldante
Unità di alimentazione	---
WX compatibile	on
Intervallo di temperatura °C	100 - 450
Intervallo di temperatura °F	200 - 850
Tempo di riscaldamento	14
Supporto di sicurezza	WDH 10 (T0051512199)
Deposito di sicurezza (optional)	WDH 10 (T0051512199)
Bussola per punta	T0058765711, T0058765766
Aspirazione diretta integrata	Attacco T0052921499

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE