

WE 1010

Codice articolo: T0053298699



Benefits

- Unità di Controllo, 1 canale, con stilo saldante WEP 70 e supporto di sicurezza PH 70
- Stilo saldante da 70W con impugnatura ergonomica e sostituzione punta senza ausilio di accessori
- Unità e saldatore ESD e cavo siliconico resistente al calore per un utilizzo in sicurezza
- Utilizza punte della famiglia ET
- La funzione di standby fa risparmiare energia e protegge le parti consumabili
- Possibilità di blocco con password

A riguardo suggeriamo:



Estrazione fumi di saldatura



Saldatori



Pulizia




Piastre di preriscaldamento



Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	150 x 120 x 98
Dimensioni L x L x H (pollice)	5.91 x 4.72 x 3.86
Peso (ca) in kg	1.4
Tensione	230 V
Potenza	85 W
Canali	1
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	100 - 450
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	200 - 850
Precisione di temperatura °C	Average tip temperature can be „offset“ to +/- 5°C at idle with no load
Precisione di temperatura °F	Average tip temperature can be „offset“ to +/- 9°F at idle with no load
Stabilità di temperatura °C	± 6
Stabilità di temperatura °F	± 10
Presa per compensazione potenziale	---
Display	---
Consumo d'aria l/min	---
Pressione di esercizio in bar/psi	---
Portata l/min	---
Depressione	---

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE