

# WX 1011 SOLDER STATION WXMP 230V UK F/G



## Benefits




A riguardo suggeriamo:



Estrazione fumi di saldatura



Saldatori



Pulizia



Piastre di preriscaldamento



### Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	170 x 151 x 130
Dimensioni L x L x H (pollice)	6, 69 x 5, 94 x 5, 12
Peso (ca) in kg	3.2
Tensione	230 V
Potenza	200 W
Canali	1
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	100 - 550
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	200 - 999
Precisione di temperatura °C	±9
Precisione di temperatura °F	±17
Stabilità di temperatura °C	±2
Stabilità di temperatura °F	±4
Presa per compensazione potenziale	Mediante connettore da 3, 5 mm sul retro dell'apparecchio
Display	255 x 128 pixel / Retroilluminazione
Consumo d'aria l/min	---
Pressione di esercizio in bar/psi	---
Portata l/min	---
Depressione	---

### Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE