

WXA 2010 HOT AIR STATION 230V UK F/G

Unità di controllo 2 canali, 200 W (255 W)
Codice articolo: T0053430399N



Benefits

- > Unità di controllo a 2 canali con stilo ad aria calda WXHAP 200
- > Il miglior set per lavorazioni con aria calda
- > Utilizzo simultaneo di due utensili
- > Da collegare ad aria compressa esterna


A riguardo suggeriamo:



Estrazione fumi di saldatura



Saldatori



Pulizia



Piastre di preriscaldamento



Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	174 x 154 x 135
Dimensioni L x L x H (pollice)	6,69 x 5,95 x 5,12
Peso (ca) in kg	4.0
Tensione	230 V
Potenza	200 W (255 W)
Canali	2
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °C	100 - 550
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile) °F	200 - 999
Precisione di temperatura °C	±9
Precisione di temperatura °F	±17
Stabilità di temperatura °C	±2
Stabilità di temperatura °F	±4
Presa per compensazione potenziale	Mediante bussola di innesto da 3,5 mm sul lato dell'apparecchio.
Display	255 x 128 pixel / Retroilluminazione
Consumo d'aria l/min	20
Pressione di esercizio in bar/psi	4,00 - 6,00 / 58 - 87
Portata l/min	20
Depressione	---

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE