

Zero Smog 20T

Codice articolo: T0053670699N



Benefits

- › Per collegare fino a 20 saldatori
- › La turbina a regolazione elettronica, esente da manutenzione, genera la necessaria pressione negativa
- › 4 ruote integrate per una maggiore flessibilità di movimento dell'unità
- › Dispositivo mobile per l'impiego centralizzato o decentrato
- › Utilizzo con un sistema di tubi fino a 200 m (7874 in)
- › Il Zero Smog 20T è concepito per l'aspirazione diretta sul saldatore. Possibilità di collegare fino a 6 saldatori FE Weller. Indiretto, disponibile in qualità di accessorio Sistema di tubi 50, fino a 20 saldatori FE. La potente turbina esente da manutenzione produce una pressione negativa di max. 10.000 Pa ed è regolata elettronicamente. Anche le ore d'esercizio ed il livello di contaminazione del filtro vengono rilevati elettronicamente. Il sistema di filtrazione raggiunge un grado di separazione pari al 99,95% secondo EN 1822 con una dimensione delle particelle di 0,16 µm.

A riguardo suggeriamo:



Estrazione fumi di saldatura



Saldatori



Pulizia



Piastre di preriscaldamento



Technical Data

Dimensioni L x L x H (mm)	450 x 450 x 695
Dimensioni L x L x H (pollice)	17,7 x 17,7 x 27,3
Peso (ca) in kg	45
Tensione	230 V (50/60 Hz)
Potenza	530 VA
Pressione di esercizio in bar/psi	---
Consumo d'aria l/min	---
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	< 51
Vuoto max.	10.000
Capacità max.	1-20 postazioni di lavoro
Pre-filtro	Filtro polveri fini F7
Filtro compatto	Filtro antiparticolato H13, filtro per gas a banda larga (50% carbone attivo / 50% Chemisorb)

Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE