

# W 61

Codice articolo: T0056103699N



## Benefits

> 60 W, 230 V



A riguardo suggeriamo:




Estrazione fumi di saldatura



Piastre di preriscaldamento



Pulizia



Punte saldanti



## Technical Data

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Tecnologia radiatore Active Tip            | ---          |
| Tecnologia di riscaldamento Power Response | ---          |
| Tecnologia del radiatore Silver Line       | ---          |
| Tensione                                   | 230 V AC     |
| Potenza                                    | 60 W         |
| Famiglia di punte                          | CT5 (LT, PT) |
| Unità di alimentazione                     | ---          |
| WX compatibile                             | ---          |
| Intervallo di temperatura °C               | 370°C        |
| Intervallo di temperatura °F               | 698°F        |
| Tempo di riscaldamento                     | tbd          |
| Supporto di sicurezza                      | ---          |
| Deposito di sicurezza (optional)           | ---          |
| Bussola per punta                          | ---          |
| Aspirazione diretta integrata              | ---          |

## Owning the bench



PROFESSIONAL



FILTRATION



EREM



XCELITE