

## *La simplicité des mesures de température à distance*

### **THERMOMETRES INFRAROUGES**

#### **C.A 871 & C.A 879**

- *Ergonomie étudiée pour une bonne prise en main*
- *Visée laser pour cibler avec précision la zone de mesure*

#### **C.A 1864 & C.A 1866**

- *Plage de température étendue jusqu'à 1 000 °C*
- *Effectuez vos inspections en conformité avec la réalité grâce à leur émissivité variable*
- *Champ de visée élevé pour une meilleure précision*
- *Paramétrez vos seuils d'alarmes pour être averti de toute température élevée !*



## Pour plus de précision, la technologie infrarouge

Pour repérer tous vos points d'échauffement en quelques secondes, l'ergonomie de ces thermomètres a été étudiée afin d'offrir une grande simplicité d'utilisation. Le boîtier en forme de pistolet leur confère aussi une exceptionnelle maniabilité.

Toutes les fonctions sont accessibles d'une seule main. Grâce à la visée laser et à sa souplesse de manipulation, l'utilisateur peut pointer sans erreur possible le centre de n'importe quelle cible.

Les résultats s'affichent alors sur l'écran LCD rétro-éclairé.

		<b>C.A 871</b>	<b>C.A 879</b>	<b>C.A 1864</b>	<b>C.A 1866</b>
<b>Champ de visée</b>		8/1	12/1	30/1	50/1
<b>Emissivité</b>		Fixe : 0,95	Fixe : 0,95	Réglable : 0,1 à 1	Réglable : 0,1 à 1
<b>Plage de mesure</b>		-40 à 538 °C	-50 à 550 °C	-50 à 1 000 °C	-50 à 1 000 °C
<b>Résolution</b>		0,1 °C jusqu'à 100 °C 1 °C sinon	0,1° C jusqu'à 100 °C 1 °C sinon	0,1 °C	0,1 °C
<b>Précision</b>		± 2,5 % ± 2 °C	± 1,5 % ± 2 °C	± 1,5 % ± 2 °C	± 1,5 % ± 2 °C
<b>Fonctions</b>	Visée laser	✓	✓	✓	✓
	Mesure en continu	Oui (appui continu sur gachette)	Oui (appui continu sur gachette)	Oui (appui continu sur gachette)	Oui (appui continu sur gachette)
	Alarmes	-	-	Oui, haute et basse	Oui, haute et basse
	Max	-	-	✓	✓
	Min	-	-	✓	✓
	Moyenne	-	-	✓	✓
	Dif	-	-	✓	✓
	Hold	✓	-	✓	✓
	Unité de mesure	°C / °F	°C / °F	°C / °F	°C / °F
<b>Afficheur</b>		2 000 points, rétroéclairage	2 000 points, rétroéclairage	20 000 points, rétroéclairage	20 000 points, rétroéclairage
<b>Dimensions</b>		160 x 82 x 41,5 mm	230 x 100 x 56 mm	230 x 100 x 56 mm	230 x 100 x 56 mm
<b>Masse</b>		180 g	290 g	290 g	290 g
<b>Etat de livraison</b>		Sacoche de transport, NF, pile 9 V, livré sous blister	Sacoche de transport, NF, pile 9 V, livré sous blister	Valise de transport, NF, pile 9 V	Valise de transport, NF, pile 9 V

### Pour commander :

**C.A 871** : livré avec 1 sacoche de transport, 1 notice de fonctionnement et 1 pile 9 V **P01651302Z**

**C.A 879** : livré avec 1 sacoche de transport, 1 notice de fonctionnement et 1 pile 9 V **P01651805Z**

**C.A 1864** : livré en valise de transport avec 1 notice de fonctionnement et 1 pile 9V **P01651813**

**C.A 1866** : livré en valise de transport avec 1 notice de fonctionnement et 1 pile 9 V **P01651814**

### Accessoires

**Etui de transport** **P01298033**



**FRANCE**  
**Chauvin Arnoux**  
 190, rue Championnet  
 75876 PARIS Cedex 18  
 Tél : +33 1 44 85 44 85  
 Fax : +33 1 46 27 73 89  
 info@chauvin-arnoux.fr  
 www.chauvin-arnoux.fr

**SUISSE**  
**Chauvin Arnoux AG**  
 Einsiedlerstrasse 535  
 8810 HORGEN  
 Tél : +41 44 727 75 55  
 Fax : +41 44 727 75 56  
 info@chauvin-arnoux.ch  
 www.chauvin-arnoux.ch

**MOYEN-ORIENT**  
**Chauvin Arnoux Middle East**  
 P.O. BOX 60-154  
 1241 2020 JAL EL DIB (Beyrouth) - LIBAN  
 Tél : +961 1 890 425  
 Fax : +961 1 890 424  
 camie@chauvin-arnoux.com  
 www.chauvin-arnoux.com

 **CHAUVIN  
ARNOUX**  
GROUP