

DYMO®

LabelManager™ 210D



CRÉATION RAPIDE D'ÉTIQUETTES GRÂCE AUX TOUCHES DE RACCOURCI

Tapez votre texte, mettez-le en forme avec les touches de raccourci et imprimez-le !
C'est aussi simple que ça de créer des étiquettes professionnelles.

Caractéristiques

- Grand écran LCD
- Clavier semblable à celui d'un ordinateur
- Touches de raccourci pour une mise en forme rapide
- Batterie rechargeable de longue durée
- Plus de 20 façons de mettre le texte en forme
- Plus de 200 symboles et images clipart
- Impression d'étiquettes jusqu'à 12 mm (1/2") de large



Contenu de la version autonome

- LabelManager 210D
- Cassette d'étiquettes de démarrage D1, 12 mm x 3 m, noir sur blanc
- Guide de démarrage rapide
- Garantie limitée à 2 + 1 ans*



Contenu du kit

- LabelManager 210D + mallette souple
- Cassette d'étiquettes de démarrage D1, 12 mm x 3 m, noir sur blanc
- Guide de démarrage rapide
- Adaptateur secteur
- Garantie limitée à 2 + 1 ans*



Aperçu des caractéristiques

Dimensions (H x l x L)	155 x 165 x 64 mm
Poids (hors batterie)	435 g
Compatible Mac®/PC	Non
Tailles d'étiquette prises en charge	6 mm, 9 mm et 12 mm
Plate-forme ruban	D1, étiquettes résistantes
Résolution	180 ppp
Technologie d'impression	Transfert thermique
Vitesse d'impression	12 mm/s
Codes-barres	Non
Type de découpe	Manuelle
Batterie	6 piles AA (non fournies)
Adaptateur	Oui (en option, vendu séparément)
Travail en réseau	Non
Pays d'origine	Chine

Code produit	Description		Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	QTÉ	EAN	Prix clients
S0784440	LabelManager 210D QWERTY	Unité	9,7	22,2	20,3	1	3501170784440	
2094492	KIT LabelManager 210D QWERTY	Unité	6,4	16,5	15,5	1	3026980944926	
Accessoires (www.dymo.com)								
S0721430	Adaptateur secteur	Unité	11,5	6,0	9,0	1	-	

* +1 an si le produit est enregistré sur le site Web de DYMO®

Étiquettes polyester standard D1

Pour des centaines de tâches professionnelles ou domestiques (classement, rangement, suivi des actifs)
Plage de température : de -18° C à 90 °C


ÉTIQUETTES STANDARD D1 (3 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	-	2084349
ABC	-	-	2084401
ÉTIQUETTES STANDARD D1 (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	S0720580
ABC		S0720710	S0720560
ABC		S0720740	S0720590
ABC		S0720720	S0720570
ABC		-	S0720610
ABC		S0720690	S0720540
ABC		-	S0720510
ABC		-	S0720600
ABC		S0720700	S0720550
ABC		-	S0720520
RUBAN D1 VALUEPACK STANDARD (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	2093096	2093097



Étiquettes vinyle résistantes D1

L'adhésif industriel permet aux étiquettes de rester collées sur une vaste gamme de surfaces.
Plage de température : de -40 °C à 80 °C

ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
ÉTIQUETTES RÉSISTANTES D1 (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



Étiquettes polyester permanentes D1

Finition brillante professionnelle idéale pour panneaux, borniers, plaques de finition, étagères, bacs, etc.
Plage de température : de -40 °C à 150 °C

ÉTIQUETTES POLYESTER PERMANENTES D1 (5,5 m)	12 mm
ABC	S0718060

*selon la surface



Étiquettes nylon flexibles D1

Spécifiquement conçues pour les surfaces incurvées et le marquage de fils et câbles.
Plage de température : de -40 °C à 60 °C

ÉTIQUETTES NYLON FLEXIBLES D1 (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040



Les étiquettes de grande qualité DYMO® sont fabriquées en Belgique.