

9827 **Max. 24 W**
AC/DC SWITCH MODE PLUG-IN


- Kompakt enhet, bare 135g
- 7 faste utgangsspenninger fra 4,5 - 24V
- Andre spenningsversjoner på forespørsel
- Fast ledning, kan leveres med utskiftbare DC plugger
- Leveres med EU eller UK nettilkobling
- Compact design and light weight (135 g)
- 7 fixed standard output voltages from 4,5 - 24V
- Other output voltages on request
- Fixed cord, exchangeable DC plugs available
- Available with EU or UK plug-in terminals



Tekniske data	Technical specifications	
Inngangsspenning:	<i>Input voltage:</i>	200-250 VAC
Lastregulering:	<i>Load regulation:</i>	0.5%
Linjeregulering:	<i>Line regulation:</i>	0.1%
Ripple (typisk): ved nom.	<i>Ripple (typical): at nominal</i>	
Nettspenning og maks uteffekt	<i>input voltage and full load</i>	170mVp-p
Temperaturområde:	<i>Temperature range:</i>	-10°C - +40°C.
Isolasjonsklasse:	<i>Insulation class:</i>	II
Isolasjonsspenning:	<i>Insulation voltage:</i>	3000 VAC / 4242 VDC
Electrisk sikkerhet:	<i>Electrical safety:</i>	EN 60950
EMC	<i>EMC standards</i>	
• Emisjon:	• <i>Emission:</i>	EN 61000-6-3
• Immunitet:	• <i>Immunity:</i>	EN 61000-6-1
Nettilkobling:	<i>Mains connection:</i>	EU, UK plug-in
Utgangsterminaler:	<i>Output terminals:</i>	Sekundærkabel / Secondary cable
Mål (LxBxH):	<i>Dimensions (LxWxH):</i>	75 x 32 x 50 mm (ex plug)
Vekt:	<i>Weight:</i>	135 g

Spenningsversjoner 9827 - Voltage versions 9827

Utgang Output (VDC)	Maks strøm Max. load (A)	Utgangseffekt Output power (W)
4,5	1,8	8,0
6	1,8	11,0
7,5	1,8	13,5
9	1,6	14,0
12	1,6	19,0
15	1,6	24,0
24	0,9	21,5

23052006

www.mascot.no
sales@mascot.no
Phone:
Fax:

Main Office
 PO Box 177
 N-1601 FREDRIKSTAD
 NORWAY
 +47 69 36 43 00
 +47 69 36 43 01

Mascot UK
 Box 2090, Salisbury
 Wiltshire SP2 2BH
 UK
 +44 1722 504 853
 +44 845 299 1210

Mascot DE-AT-CH-BENELUX
 Hirschbergstr. 28/7
 D-74838 LIMBACH
 GERMANY
 +49 6287 95140
 +49 6287 95141

Tettninger Str. 52
 D-88239 WANGEN
 GERMANY
 +49 7528 95 16 77
 +49 7528 95 16 78

Mascot France
 38 rue Leo Lagrange
 94270 Le Kremlin Bicêtre
 FRANCE
 +33 1 46 58 71 85
 +33 1 46 58 71 85