

2443P

N° d'article: 2443P

Pince ronde avec becs fins très précis




Pinces pour électronique de précision et électronique standard



Forme ergonomique optimale des manches garantissant un confort élevé



Surface non réfléchissante, antistatique



source images

Conçue pour durer - La durabilité la plus longue de la planète


Les pinces Weller Erem™ sont conçues pour assurer une adhérence précise et sûre à chaque fois. Fabriquées avec une qualité suisse sans compromis et étudiées pour les applications mondiales, y compris l'assemblage électronique et le domaine de la santé, les pinces Weller Erem sont prévues pour durer. Sentez la différence avec Weller Erem™ - le meilleur choix. À chaque fois.

Type Type of Cut Cutting Capacity

Series 2400 MagicSense

mm 0,03 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
Inch .0001 .003 .007 .011 .015 .019 .023 .027 .031 .035 .039 .043 .047 .051 .055 .059 .062 .066 .070 .074 .078

Type	Type of Cut	Cutting Capacity
	Semi Flush	0,4 - 1,0
	Flush	0,6 - 1,6
	Super Full Flush	0,8 - 1,6
	Flush	0,8 - 1,4
	Flush	0,8 - 1,6
	Flush	0,8 - 1,4
	Flush	0,6 - 1,2
	Flush	0,4 - 0,8
	Flush	0,4 - 0,8
	Flush / Carbide	0,4 - 1,0





Technical Data

Longueur mm	146
Longueur de mâchoire en mm	30.3
Largeur de tête mm	11
Épaisseur de tête mm	6
Largeur des pannes en mm	0.8
Hauteur globale des 2 pannes en mm	1.6
Longueur pouces	5.748
Longueur de mâchoire en pouces	1.319
Largeur de tête pouces	0.43
Épaisseur de tête pouces	0.24
Largeur des pannes en pouces	0.031
Hauteur globale des 2 pannes en pouces	0.063
sécurité antistatique	on
Applications Erem	---
Matériaux	Acier à outils spécial
Poids en g	76
Poids en oz	2.681