


### Carte d'Expérimentation pour CMS (coût bas)



**RE450-LF**



- fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm, simple face sans trous 35 µm CU
- étamé à chaud (HAL-leadfree) plaquée de laque d'arrêt de soudure
- plaquette d'adaptation pour 40 boîtiers QFP-, SOP-, SSOP- et SDIP env.
- les boîtiers suivants sont adaptables:
- QFP- 0,80 mm Pitch: 44, 56, 64, 72, 80, 94, 100, 120-Pin
- QFP- 0,85 mm Pitch: 48, 54, 56, 64, 68, 80, 100-Pin
- QFP- 0,50 mm Pitch: 48, 64, 72, 80, 100, 120, 144, 160-Pin
- SOP- 1,27 mm Pitch: max. 44-Pin in 225, 300, 375, 450, 525, 600 mil.
- SOP- 1,00 mm Pitch: max. 36-Pin in 225, 300, 375 mil.
- SSOP- 0,80 mm Pitch: max. 42-Pin in 300, 450 mil.
- SSOP- 0,65 mm Pitch: max. 30-Pin in 225, 300 mil.
- SDIP- 1,778 mm pas: max. 64-Pin in 300, 400, 500, 600, 750 mil.
- dimensions 100 x 160 mm