


**Carte d'expérimentation pour CMS(1/40")**



**RE437-LF**



- fibre de verre époxyde 1,50 mm, double face 35 µm CU (entièrment métallisées)
- chem. SN
- à grille 1,27 x 1,27 mm (1/40")
- 108 x 69 pastilles 1,0 mm<sup>2</sup> (7452 pastilles)
- perforation 0,35 mm
- 4 pistes potential
- connecteur 32/ 64/ 96-pôles DIN 41612 type C
- dimensions 100 x 160 mm