


**Carte d'expérimentation pour D-Sub DIN 41652**



**RE224-HP**



- résine phénolplaste FR2 1,50 mm, simple face 35 µm (CU)
- Protection organique de la surface (OSP)
  
- connecteur D-Sub DIN 41652
- 2 x 9-pôles et 2 x 15-pôles
- 48 x 35 pastilles 2,10 mm Ø
- pas 2,54 x 2,54 mm
- perforation 1,00 mm
- 2 pistes potential
- dimensions 100 x 160 mm