

### Carte d'Expérimentation



#### RE526-LF



- fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm, simple face 35 µm CU
- étame à chaud (HAL-leadfree)
- connecteur DIN 41612 type H15 15-pôles pas 5,08 mm
- côte composants avec marquage imprimé
- 36 pistes avec 56 trous
- pas 2,54 x 2,54 mm
- perforation 1,00 mm
- dimensions 100 x 160 mm