


Multiadaptateur pour CMS-QFP 144



RE471



- résine époxy FR4 1,50 mm, double face CU (métallisé)
- surface chimiquement dorée
- deux architectures QFP universelles pour différentes tailles de boîtiers et nombre de broches:
LQFP; PQFP; TQFP
Couche 1 24 à 144 broches, espacement 0,50 mm, sq.
Couche 2 24 à 144 broches, espacement 0,65 mm, sq.
- faces des composants avec vernis d'épargne imageable
- quatre rangées de barrettes à broches 2 x 18 pôles, cadre 2,54 mm, perçages diamètre 1,00 mm
- dimensions 57,2 x 57,2 mm