


SO/SOJ-SMD Multiadapter (small outline)



RE932



- fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm, double face 35 µm CU (entièrement métallisées)
- côté de soudure et de composants avec une surface d'or chimique et pourvus d'un masque d'arrêt de soudure
- perforation 1,00 mm
- adaptateur pour 10 SO différents
- pitch 1,27 mm
- points destinés à la rupture pour séparer des modules individuels de la platine
- dimensions: 58,50 x 88,00 mm

Modul-No	Pitch	mil	Pin	Dim. (mm)
RE932-01	1,27 mm	0,50	8	3,9 (153 mil)
RE932-02	1,27 mm	0,50	8-w	7,5 (295 mil)
RE932-03	1,27 mm	0,50	14	3,9 (153 mil)
RE932-04	1,27 mm	0,50	16	3,9 (153 mil)
RE932-05	1,27 mm	0,50	16-w	7,5 (295 mil)
RE932-06	1,27 mm	0,50	20-w	7,5 (295 mil)
RE932-07	1,27 mm	0,50	24-w	7,5 (295 mil)
RE932-08	1,27 mm	0,50	28-w	7,5 (295 mil)
RE932-09	1,27 mm	0,50	32	7,5 (295 mil)
RE932-10	1,27 mm	0,50	40 (SOJ)	10,16 (400 mil)