


TSSOP-CMS Multiadaptateur (thin shrink small package)



RE933



- fibre de verre époxyde FR4 1,50 mm, double face 35 µm CU (entièrement métallisées)
- côté de soudure et des composants avec une surface d'or chimique et pourvus d'un masque d'arrêt de soudure
- perforation 1,00 mm
- adaptateur pour 10 TSSOP différents
- points destinés à la rupture pour séparer des modules de la platine
- pitch 0,65 mm / 0,635 mm
- dimensions 58,90 x 120,10 mm

Modul-No	Pitch	mil	Pin	Dim. (mm)
RE933-01	0,65	22,5	8	4,4 (173 mil)
RE933-02	0,65	22,5	14	4,4 (173 mil)
RE933-03	0,65	22,5	16	4,4 (173 mil)
RE933-04	0,65	22,5	20	4,4 (173 mil)
RE933-05	0,65	22,5	24	4,4 (173 mil)
RE933-06	0,65	22,5	28	4,4 (173 mil)
RE933-07	0,65	22,5	32	6,1 (240 mil)
RE933-08	0,50	19,6	38	4,4 (173 mil)
RE933-09	0,50	19,6	48	6,1 (240 mil)
RE933-10	0,50	19,6	56	6,1 (240 mil)