


Carte d'Expérimentation



RE315-HP



- résine phénolplaste FR2 1,5 mm, simple face 35 µm CU
- Protection organique de la surface (OSP)

- pas 2,54 x 2,54 mm
- perforation 1,0 mm
- connecteur 32/ 64/ 96-pôles DIN 41612 type C
- dimensions 100 x 160 mm