


## Carte d'Expérimentation



### RE320-LF



- fibre de verre époxyde FR4 1,5 mm, simple face 35 µm CU
- étamé à chaud (HAL-leadfree)
- 37 x 53 pastilles 2,2 mm Ø
- pas 2,54 x 2,54 mm
- perforation 1,0 mm
- connecteur 32/ 64/ 96-pôles DIN 41612 type C
- dimensions 100 x 160 mm