


### Carte d'Expérimentation



#### RE317-HP



- résine phénolplaste FR2 1,5 mm, simple face 35 µm CU
- Protection organique de la surface (OSP)
- 37 x 55 pastilles 2,0 mm<sup>2</sup>
- pas 2,54 x 2,54 mm
- perforation 1,0 mm
- connecteur 32-pôles DIN 41612 grille 5,08 mm type D
- dimensions 100 x 160 mm